

**Garant****Svarv-vändskär SNMG 120412, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	251226 HB7140-2
GTIN	4067263315179
Artikelklass	21G

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	SNMG 120412
Skärförhållande	krävande intermittent
Beläggning	belagd
Hörnradie	1,2 mm
Antal byten/skär	8
spån-brytare	VM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Sort	HB7140-2
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm

Skärhastighet  $v_c$  primär användning

60 - 200 m/min

Produktslag

Vändskär för svarvning