


**Garant****SNMG 120412, Sort: HB7140-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	251226 HB7140-2
GTIN	4067263315179
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SNMG 120412 HB7140-2 Hörnradie: 1,2 mm

Sort: HB7140-2

spån-brytare: VM

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 200 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	SNMG 120412
Skärförhållande	krävande intermittent
Beläggning	belagd
Hörnradie	1,2 mm

Antal byten/skär	8
spån-brytare	VM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Sort	HB7140-2
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning