

Garant**DNMG 110408, Sort: HB730-1****Beställningsdata**

Ordernummer	250754 HB730-1
GTIN	4062406394912
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 110408 HB730-1 Sort: HB730-1
spån-brytare: XUM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 6 mm
Matning f : 0,2 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 35 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB730-1
Skärhastighet v_c primär användning	35 - 230 m/min
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 110404
Hörnradie	0,4 mm

spån-brytare	XUM
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Skärdjup a_p	0,5 - 6 mm
Matning f	0,2 - 0,6 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Beläggning	Nano-PVD
Primäranvändning	UNI
Produktslag	Vändskär för svarvning