



## Lettringsverktyg Höger, Skaftmått: 10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290000 10
GTIN	4030741659638
Artikelklass	29H

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Skaftovankant = centrumhöjd

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.

HM-axel för ökad slittålighet.

**Click-Pin:** För snabbt och säkert byte av lettringstrissan.

### Teknisk beskrivning

skaftbredd	10 mm
Arbetsområde	3 - 50 mm
för lettringsbredd b	4 mm
Axel	299910 1
för lettrings- $\varnothing$ d <sub>1</sub>	10 mm
för lettrings- $\varnothing$ d <sub>1</sub>	15 mm
för lettringshål- $\varnothing$ d <sub>2</sub>	4 mm
skaft höjd	10 mm
för lettrad profil	RAA 1×AA
för lettrad profil	RGV30° 1×GE30°
för lettrad profil	RBL 1×BR
för lettrad profil	RBR 1×BL

för lettrad profil	RGE30° 1×GV30°
Produktslag	Lettringsverktyg

---

## Tillbehör

HM-axelHM Typ 1	299910 1
-----------------	----------