

**Garant****DNMG 150612, Sort: HB7140-2****Beställningsdata**

Ordernummer	250864 HB7140-2
GTIN	4067263315124
Artikelklass	21G

**Beskrivning**

DNMG 150612 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VG  
Skärdjup  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Matning  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 170 m/min

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	DNMG 150612
spån-brytare	VG
Beläggning	belagd
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Sort	HB7140-2
Skärförhållande	krävande intermittent

Antal byten/skär	4
Skärdjup $a_p$	1,5 - 6 mm
Matning $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 170 m/min
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för svarvning