

Garant**SNMG 120408, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251224 HB7140-2
GTIN	4067263315162
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 120408 HB7140-2 Hörnradie: 0,8 mm

Sort: HB7140-2

spån-brytare: VM

Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mmMatning f : 0,1 - 0,4 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Beläggning	belagd
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7140-2
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v

ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Antal byten/skär	8
Hörnradi	0,8 mm
Primäranvändning	M
spån-brytare	VM
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för svarvning