



Lettringsverktyg Vänster, Skaftmått: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	290019 10
GTIN	4030741660665
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
HM-axel för ökad slittålighet.

- **Minimalt tryck, mindre belastning på arbetsstycket och maskinen.**
- **Synkronspindel för enkel inställning av lettringshållare och topphöjd.**

Teknisk beskrivning

för lettringsbredd b	4 mm
för lettrings-Ø d ₁	15 mm
Arbetsområde	0 - 15 mm
skaft höjd	10 mm
skaftbredd	10 mm
Axel	299910 6
för lettringshål-Ø d ₂	4 mm
för lettrad profil	RAA 2×AA
för lettrad profil	RBL 2×BR
för lettrad profil	RBR 2×BL
för lettrad profil	RAA 1×AA

för lettrad profil

RGE45° BL/BR45°

Produktslag

Lettringsverktyg