

Garant**VNMG 160404, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251802 HB7140-2
GTIN	4067263315346
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	belagd
Antal byten/skär	4
spån-brytare	VM
Skärförhållande	krävande intermittent
Tolerans	M
Skärmaterial	HM
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Sort	HB7140-2
ISO-kod vändskär	VNMG 160404

Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning