



Eco lettringsverktyg universal, Skaftmått: 16Xmm



Beställningsdata

Ordernummer	290210 16X
GTIN	4030741834493
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.

Endast för högergång!

Snabb verktygsinställning med inställningsspindel.

Fördel:

- **Små vibrationer.**
- **Inställningsskala och synkront löpande inställningsspindel för inställning av arbetsstyckes- \emptyset .**
- **Reducerade ställtider och därmed lägre styckkostnader.**
- **Frivinkelkorrigering genom speciell ythärdning.**
- **Ökad slitstyrka genom speciell ythärdning.**
- **För högre matnings- och skärhastigheter.**

Teknisk beskrivning

för lettringsbredd b	6 mm
för lettrings- \emptyset d ₁	25 mm
skaftbredd	16 mm
för lettringshål- \emptyset d ₂	8 mm
skaft höjd	16 mm

HM-bussning, täckbricka, skruv	299920 1
Arbetsområde	10 - 250 mm
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RGE30° 2×AA
för lettrad profil	RGE45° BL/BR15°
Produktslag	Lettringsverktyg

Tillbehör

Reservdelssats (3 delar), HM-bussning, täckbricka, skruv Typ 1	299920 1
---	----------