

Garant**WNMG 060404, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251952 HB7140-2
GTIN	4067263315360
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 060404 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	WNMG 060404
spån-brytare	VS
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Belägning	belagd
Sort	HB7140-2

Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Antal byten/skär	6
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	krävande intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning