

Garant**WNMG 080404, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 251962 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315384 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

WNMG 080404 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Skärförhållande | krävande intermittent |
| Skärhastighet v_c primär användning | 70 - 230 m/min |
| spån-brytare | VS |
| Matning f | 0,1 - 0,4 mm/v |
| Primäranvändning | M |
| Beläggning | belagd |
| Sort | HB7140-2 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |

| | |
|------------------|------------------------|
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | WNMG 080404 |
| Antal byten/skär | 6 |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Skärdjup a_p | 0,3 - 2 mm |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |