

Garant**CC.T 09T304, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260058 HB7140-2
GTIN	4067263315490
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Beläggning	belagd
spån-brytare	VS
Skärförhållande	krävande intermittent
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup a _p	0,2 - 2,5 mm
Tolerans	MF
Primäranvändning	M
Sort	HB7140-2

Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för svarvning