

Garant**CC.T 060204, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260052 HB7140-2
GTIN	4067263315476
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 060204 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7140-2
Beläggning	belagd
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	CCMT060204
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	M
spån-brytare	VS
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning