

Garant**CC.T 060202, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260140 HB7140-2
GTIN	4067263315537
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Hörnradie	0,2 mm
Tolerans	M
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Primäranvändning	M
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Sort	HB7140-2
Beläggning	belagd

Skärförhållande	krävande intermittent
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	VM
Produktslag	Vändskär för svarvning