

Garant**CCMT 120408, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260066 HB7140-2
GTIN	4067263315520
Artikelklass	21G

Beskrivning

CCMT 120408 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
spån-brytare	VS
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	2
Beläggning	belagd
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Sort	HB7140-2
Primäranvändning	M
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning