

Garant**CC.T 09T304, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260150 HB7140-2
GTIN	4067263315568
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 09T304 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Sort	HB7140-2
Beläggning	belagd
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm

Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	VM
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	M
Tolerans	M
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning