

Garant**CC.T 09T308, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260152 HB7140-2
GTIN	4067263315575
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 09T308 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Tolerans	M
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	VM

Beläggning	belagd
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	M
Sort	HB7140-2
Produktslag	Vändskär för svarvning