

Garant**DC.T 070202, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260351 HB7140-2
GTIN	4067263315605
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 070202 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	2
Beläggning	belagd
Skärförhållande	krävande intermittent
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	DCMT070202

Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
spån-brytare	VS
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	HB7140-2
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	M
Produktslag	Vändskär för svarvning