

**Garant****DC.T 11T302, Sort: HB7140-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	260458 HB7140-2
GTIN	4067263315698
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DC.T 11T302 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 200 m/min

## Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Antal byten/skär	2
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min
spån-brytare	VM
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Skärmaterial	HM
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	DCMT11T302
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7140-2
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för svarvning