

Garant**DC.T 11T304, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260462 HB7140-2
GTIN	4067263315803
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 11T304 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Skärmaterial	HM
Sort	HB7140-2
Skärförhållande	krävande intermittent
ISO-kod vändskär	DCMT11T304
spån-brytare	VM

Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Beläggning	belagd
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Tolerans	M
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning