


Garant**SCMT 09T308, Sort: HB7140-2****Beställningsdata**

Ordernummer	260744 HB7140-2
GTIN	4067263315834
Artikelklass	21G

Beskrivning

SCMT 09T308 HB7140-2 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: HB7140-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SCMT 09T308
Primäranvändning	M
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	VS
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Antal byten/skär	4
Hörnradie	0,8 mm
Beläggning	belagd
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Sort	HB7140-2
Produktslag	Vändskär för svarvning