

Garant**VHM-skivfräs HPC, TiAlN, Ø×bredd ±0,1×k11: 80X14mm**

Beställningsdata

Ordernummer	185015 80X14
GTIN	4062406397555
Artikelklass	11V

Beskrivning

Utförande:

Precisionsskivfräs av hårdmetall i HPC-spånaskiljningsområdet. **Med ny högkapacitetsbeläggning** för längsta möjliga användningstid.

Satsfräsar: Fräsar med samma diameter och tandantal kan kopplas samman för mellanbredder och ställas in på önskad bredd. Tänderna griper då in i varandra, eftersom fräsarna inte har någon förhöjd hålkrage.

2-delade satser är särskilt ekonomiska. Genom att flytta om fräsarna kan man utnyttja fräsarnas båda diagonalskar.

OBS!:

- Fräsar i sats får inte monteras ihop utan dornring i passande bredd, eftersom fräsarna annars kan skadas.
- Passande fräsdornringar, se produktgrupp 30.
- Fullspår: f_z för $a_e = 0,1 \times D$.

Efterföljande produkt till nr 185010.

Teknisk beskrivning

Håldiameter H6 d_1	27 mm
----------------------	-------

Kugghöjd Zh	15 mm
Kragdiameter $d_1 \pm 1$	50 mm
Skär- \emptyset D_c	80 mm
Skärbredd	14 mm
Tandantal Z	14
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd A/B	14 mm
Skaftutförande	med hål
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd, total bredd E	25 - 27,8 mm
Kragtjocklek $b \pm 0,1$	8,5 mm
Matning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 885 A
Typ	N
Tolerans nom.- \emptyset	$\pm 0,1$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Bearbetningsstrategi	HPC
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Skivfräsar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	280 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	280 m/min	N
Alu $> 10\% \text{ Si}$	lämplig	200 m/min	N
Stål $< 500 \text{ N/mm}^2$	lämplig	120 m/min	P

Stål < 750 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	75 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	45 m/min	M
GG(G)	lämplig	70 m/min	K
CuZn	lämplig	300 m/min	N
Olja	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		