

**Garant****TCMT 16T304, Sort: HB7140-2****Beställningsdata**

Ordernummer	260956 HB7140-2
GTIN	4067263329633
Artikelklass	21G

**Beskrivning**

TCMT 16T304 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 230 m/min

**Teknisk beskrivning**

Antal byten/skär	3
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	TCMT 16T304
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	VHM
Beläggning	belagd
Primäranvändning	M

spån-brytare	VS
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 230 m/min
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7140-2
Produktslag	Vändskär för svarvning