

**Garant****TCMT 110204, Sort: HB7140-2****Beställningsdata**

Ordernummer	260952 HB7140-2
GTIN	4067263329619
Artikelklass	21G

**Beskrivning**

TCMT 110204 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 230 m/min

**Teknisk beskrivning**

Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	HB7140-2
Antal byten/skär	3
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	TCMT 110204
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 230 m/min

Primäranvändning	M
Skärmaterial	VHM
Beläggning	belagd
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	VS
Produktslag	Vändskär för svarvning