

Garant**TC.T 110202, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260980 HB7140-2
GTIN	4067263329657
Artikelklass	21G

Beskrivning

TC.T 110202 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	M
Skärmaterial	VHM
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	TCMT 110202
spån-brytare	VM
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm

Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7140-2
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Hörnradie	0,2 mm
Beläggning	belagd
Antal byten/skär	3
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning