

**Garant****TC.T 110204, Sort: HB7140-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	260982 HB7140-2
GTIN	4067263329664
Artikelklass	21G

## Beskrivning

TC.T 110204 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 200 m/min

## Teknisk beskrivning

Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	TCMT 110204
Antal byten/skär	3
Primäranvändning	M
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7140-2
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v

Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	VM
Skärmaterial	VHM
Tolerans	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning