

Garant**TC.T 16T304, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260986 HB7140-2
GTIN	4067263329671
Artikelklass	21G

Beskrivning

TC.T 16T304 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	VM
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7140-2
ISO-kod vändskär	TCMT 16T304
Primäranvändning	M
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v

Antal byten/skär	3
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Tolerans	M
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för svarvning