

Garant**VBMT 110302, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	261142 HB7140-2
GTIN	4067263329695
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7140-2
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	VS
ISO-kod vändskär	VBMT110302
Antal byten/skär	2
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradi	0,2 mm
Primäranvändning	M
Beläggning	belagd

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning