

Garant**VBMT 110304, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	261144 HB7140-2
GTIN	4067263329800
Artikelklass	21G

Beskrivning

VBMT 110304 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	M
Sort	HB7140-2
spån-brytare	VS
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Beläggning	belagd
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Antal byten/skär	2
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-kod vändskär	VBMT110304
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för svarvning