



Hållarsats, Typ: 2Q



Beställningsdata

Ordernummer	149650 2Q
GTIN	2050002059542
Artikelklass	14B

Beskrivning

Utförande:

Högkvalitativ **hållarsats** för gängtappar och skärjärn för användning på konventionella svarvar. Hållarsats med snabbytessystem för invändig gänga **M3 – M16** och utvändig gänga **M3 – M14**.

leveransinnehåll:

Komplett hållarsats med hylsnycklar och stiftnycklar, i plastväska.

Utan skärverktyg. Komplett hållarsats med hylsnycklar och stiftnycklar, grundhållare med fyra tillsatser för gängsnitt (mm) 20×7/5; 25×9; 30×11; 38×14/10 och en tillsats för gängtappar samt en påstickningsdorn MK3, utan skärverktyg.

OBS!:

Det aktuella kombidonet **MK3** kan enkelt spännas fast på maskinsidan med hjälp av en reducerhylsa via MK4 eller större. Fler hållarsatser resp. enkelhållare kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

för gängsnitt	M3 – M14
För gängtapp	M3 – M16
Skaft	MK3
Produktslag	Gängskärningschuck

