

Garant**VB.T 110304, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	261224 HB7140-2
GTIN	4067263329848
Artikelklass	21G

Beskrivning

VB.T 110304 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
spån-brytare	VM
Hörnradie	0,4 mm

Sort	HB7140-2
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Antal byten/skär	2
Beläggning	belagd
Primäranvändning	M
Tolerans	M
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för svarvning