

Garant**XDPT 09T308 ER, HB7635, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	212961 INOX
GTIN	4045197812643
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ **Teknisk beskrivning**

Typ	INOX
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	1,99 mm
ISO-kod vändskär	XDPT 09T308 ER
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7635
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	1,15 mm
Matning f_z per tand	0,86 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	45 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		