

Garant**VC.T 160402, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	261370 HB7140-2
GTIN	4067263329893
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Beläggning	belagd
Antal byten/skär	2
Sort	HB7140-2
spån-brytare	VS
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tolerans	M
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm

Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 160402
Skärförhållande	krävande intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning