

Garant**Maskin-gängtapp HSSE-PM, DLC, M: M4****Beställningsdata**

Ordernummer	132610 M4
GTIN	4045197648792
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Med **den senaste generationens DLC-beläggning sp²**.

Mycket stabilt utförande, med **spiralspets** och **speciell skärgeometri** för **kopparmaterial**.

Kan användas med **emulsion** (fetthalt min. 8 %).

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E PM

Norm: DIN 371

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 0,7 mm

totallängd L: 63 mm

Skaftdiameter D_s: 4,5 mm

Skaftfyrkant □: 3,4 mm

Kärnhåls-Ø: 3,3 mm

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	3,3 mm
Gängstigning	0,7 mm
Antal skär Z	2
Gäng-Ø	4 mm
Antal spånspår	2
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	4,5 mm
totallängd L	63 mm

Skafftyrkant □	3,4 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	12 mm
Gängtyp	M
gänga	M4
Beläggning	DLC
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	CS
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	vit
Produktslag	Gängtapp