




Invändiga finmätinstrument KT, mätområde: 100-510mm



Beställningsdata

Ordernummer	435125 100-510
GTIN	2050002074408
Artikelklass	46D

Beskrivning

Utförande:

Tvåpunktsmätare, baserad på **Schwenk-utförandet**. För mätning av innerprofiler och -tandningar, skarpa tandningar och bomförbandprofiler. Hög noggrannhet och tillförlitlighet genom segmentomdirigering av mätspetsens väg. Täcker ett stort mätområde tack vare utbytbara mätinsatser. För infästning av kulinsatserna är mätinsatserna försedda med innergänga. Kulinsatsernas hårdmetallkuler finns redan från $\varnothing 0,5$ mm i steg om 0,001 mm (tolerans $< 2 \mu\text{m}$).

leveransinnehåll:

Instrumenthållare med mätspetsar och mätinsatser, utan kulinsatser och visarinstrument.

Specialtillbehör:

Kulinsatser med HM-kuler, finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka 434807 storlek 10, digital mätklocka 434322.

OBS!:

Utförande som mätdorn för säker och snabb mätning utan pendel på begäran.

Teknisk beskrivning

mättdjup	235 mm
antal mätskivor	4
repeternoggrannhet utan mätur	0,5 μm
mätområde	100 - 510 mm

antal mätpetsar	5
förpackning	Stabil box
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	2-punkts invändigt precisionsmätur