



Mätdorn standard OD, Hyls-Ø D: 3-6mm



Beställningsdata

Ordernummer	435154 3-6
GTIN	2050002074415
Artikelklass	46D

Beskrivning

Utförande:

OD-hålmätdornar är mekaniska tvåpunktsmätare för mycket höga krav. Härdad mäthylsa. För hål 3 – 100 mm. Tack vare centreringsen via mäthylsan förebyggs tippfel, och därmed säkerställs maximal precision oberoende av användaren. Sökning av vändpunkten utgår. Som display kan mätklockor och finmätklockor med tappdiameter 8 h6 användas.

- **Repeternoggrannhet 1 µm.**
- **Robust och tillförlitlig.**
- **Kortast möjliga mättid och maximal mätnoggrannhet.**
- **Gänganslutning dorn / hållare M10×1.**

Användningsdata:

För hål 3 – 100 mm. För kvalitetssäkring i serietillverkning vid manuell och automatisk mätning.

leveransinnehåll:

Mäthylsa med två radiellt rörliga hårdmetallmätspetsar med 180° vinkelavstånd.

Specialtillbehör:

Finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka 434807 storlek 10, digital mätklocka 434322, hållare för mätdornar nr 435160. inställningsringar nr 484030. Mätdjupförlängare, vinkelstycken och djupanslag på förfrågan.

OBS!:

Uppge vid beställningen **dessutom** noggranna håltoleranser, t.ex.:

Nr 435154 storlek 6–12 **10H7**,

Nr 435154 storlek 6–12 **10 + 0,15 / – 0,01**,

Nr 435154 storlek 6–12 **9,990 / 10,15**.

När finmätklockor används behövs dessutom en förlängning nr 434920 storlek 10 eller mätspetsen nr 434900 storlek 16.

- **Mätbornar för stora hål (upp till Ø 500), instick och spår, samt i trepunktsutförande, på förfrågan.**
- **Toleransområde 10 µm eller finpassning kvalitet 5 och finare på förfrågan.**
- **Mätområde > 0,2 mm på förfrågan.**
- **Mätkontakter finns också av rubin, keramik och hårdförkromat stål.**

Teknisk beskrivning

hylsmått H	10 mm
Toleransområde	G
Toleransområde	C
Toleransområde	A
Toleransområde	H
Toleransområde	FG
Toleransområde	K
Toleransområde	ZA
Toleransområde	CD
Toleransområde	B
Toleransområde	EF
Toleransområde	J
Toleransområde	S
Toleransområde	M
Toleransområde	V
Toleransområde	R
Toleransområde	ZB
Toleransområde	E
Toleransområde	P
Toleransområde	E
Toleransområde	Z
Toleransområde	U

Toleransområde	F
Toleransområde	D
Toleransområde	D
Toleransområde	ZC
Toleransområde	EF
Toleransområde	JS
Toleransområde	N
mätkraft	2 N
frontmått h	1,5 mm
nominellt mått	3 - 6 mm
Kvalitet	8 mm
Kvalitet	12 mm
Kvalitet	7 mm
Kvalitet	9 mm
Kvalitet	11 mm
Kvalitet	13 mm
Kvalitet	6 mm
Kvalitet	10 mm
repeternoggrannhet	1 µm
Kalibrering	C4
Produktslag	Hålmätdorn, mät huvud

Tjänster

KalibreringInvändigt precisionsmätur (utförande B + C) maximaltmätområde 60 mm	023210 60
DAkS-kalibreringInvändigt precisionsmätur (utförande B + C) maximaltmätområde 60 mm	023220 60

Tillbehör

Hållare för mätdornOD hållarlängd 105 mm	435160 105
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 4 mm	484030 4
Induktivt finmätur Extramess Typ 2001	434670 2001
Stålspets Typ 16	434900 16
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 50/1 µm	434674 50/1
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 6 mm	484030 6
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 3 mm	484030 3
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 130/5 µm	434674 130/5
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 250/10 µm	434674 250/10
Hållare för mätdornOD hållarlängd 50 mm	435160 50
Hållare för mätdornOD hållarlängd 235 mm	435160 235
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 5 mm	484030 5