

**Kopierfräs 7792VX, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 100/9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221908 100/9
GTIN	4059782503779
Artikelklass	28R

Beskrivning**Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	XD.. 1205
Vändskärsskruv	229919 (T15; 3,1Nm)
FästhålsØ	32 mm
totallängd L_{tot}	50 mm
Ø D_3	79 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	2,5 mm
Vändskärsstorlek	12

Skär-Ø D_c	100 mm
Antal skär Z	9
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{min}	179 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	198 mm
Rampningslängd L för α_{max}	78,3 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,22 grad
Inställningsvinkel κ	12 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229919
------------	--------