

**Kopierfräs 7792VX, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 16/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221905 16/2
GTIN	4059782500846
Artikelklass	28R

Beskrivning**Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggor för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	06
total längd L_{tot}	25 mm
Fästgänga M	M8
Skär-Ø D_c	16 mm
Vändskärsskruv	229915 (T7; 0,8 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p max}$	0,9 mm
Ø D_3	5 mm
Passande vändskär	XP.. 0603
Antal skär Z	2
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{max}	4,2 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	21 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	2,73 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229915
------------	--------