



## KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 3×D, Ø DC m7: 19,1mm



### Beställningsdata

Ordernummer	236615 19,1
GTIN	4047109286764
Artikelklass	24P

### Beskrivning

#### Utförande:

- Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.
- Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borraringsförhållanden.
- Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.
- Axelförskjutet borrar till  $V_{\max} = 0,25$  mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning =  $D + 0,5$  mm.

Håltolerans:  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

#### Användningsdata:

- Vid extrema bearbetningssituationer.

Med vändskär nr 236605 – 236610.

#### leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

#### OBS!:

Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner. Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

Effektiv längd $L_1$	60 mm
Skrivsats för vändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 060206 18-...

Antal skär Z	1
Skaftlängd L <sub>s</sub>	56 mm
Serie	KUB Pentron®
NominellØ D	19,1
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	78 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktlag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2	239652 6IP2
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP