

Garant**ER-hylschuckar Form AD, BT 30 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	302752 25
GTIN	4067263002550
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipade.

- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut.**
- **Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).**
- **Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Teknisk beskrivning

ER-chucknyckel	25
För ER-spännhylsor	25
spännvidd	1 - 16 mm

Reserv ER-spännmutter	25
utkragningslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	BT 30 A = 100
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck