



NC-högtrycksskruvstycke, Typ: 125



Beställningsdata

Ordernummer	360565 125
GTIN	4062406401474
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

Små yttermått – Optimalt förhållande mellan spännområde och totallängd.

Steglös inställning – 100 % spännkraft vid 360°.

Mycket styv grundstomme av segjärn GJS-60, **över- och undersidan slipade.**

Parningsnoggrannhet 0,02 mm.

- **Gänga på båda sidor (M8), för fastsättning av ett arbetsstyckstopp.**
- **Slitstark kraftförstärkare**
- **Exakta uppriltningsspår.**
- **Utloppsöppning på sidan för borttransport av spån och kylvätska.**
- **Underhållssnål högtrycksspindel – Konstant tryckkapacitet genom slitstark mekanisk kraftförstärkare.**

Kännetecken:

- **Helkapslad, underhållssnål och nitrerad spindel.**
- **Förhöjd funktionssäkerhet.**
- **Optimerat spånskydd.**
- **Minimerat rengöringsbehov.**

Användningsdata:

Kan användas horisontalt. Mångsidigt användbart spännverktyg för fleroptionsmaskiner.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 blockbackar och 1 handvev.

Specialtillbehör:

Spännkonsol nr 360579.

Uppriktnings- och fixeringsatts nr 360530.

Vanliga backfabrikat t.ex. nr 361400– 361660, nr 361295– 361298.

Arbetsstyckstopp och vev nr 360555; 360800.

Backar med snabbytessystem nr 361293 125 och 361294 125.

OBS!:

Uppriktningsmåttan inte kompatibla med andra dabrikat.

Teknisk beskrivning

maximal spännvidd	230 mm
Krysspår n H7	20 mm
totallängd L	441 mm
spännkraft upp till max	40 kN
r	128 mm
grundhållarlängd a	398,5 mm
Spännvidd d	48 - 230 mm
Serie	HOLEX NC
g	21 mm
t	62,5 mm
spännvidd b	0 - 182 mm
Grundstomhöjd c –0,02	95 mm
grundhållarbredd B	126 mm
Typ	125
Antal gänga för arbetsstyckanslag	2
färgkod för passande tillbehör	HOLEX NC
Längsgående spår l H8	20 mm
vikt	30 kg
Nyckelvidd SW	14 mm
Totalhöjd F	134,5 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke

