

**Garant****Maskin-gängtapp HSSE-PM, DLC, M: M6****Beställningsdata**

Ordernummer	132610 M6
GTIN	4045197648815
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:**

Med **den senaste generationens DLC-beläggning sp<sup>2</sup>**.

**Mycket stabilt utförande**, med **spiralspets** och **speciell skärgeometri** för **kopparmaterial**.

Kan användas med **emulsion** (fetthalt min. 8 %).

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E PM

Norm: DIN 371

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 1 mm

totallängd L: 80 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 6 mm

Skaftfyrkant □: 4,9 mm

Kärnhåls-Ø: 5 mm

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
Gäng-Ø	6 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	1 mm
Kärnhåls-Ø	5 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
totallängd L	80 mm

Skafftyrkant □	4,9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	18 mm
Gängtyp	M
gänga	M6
Beläggning	DLC
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	CS
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	vit
Produktslag	Gängtapp