

Garant GREENPLUS

Gängsäkringsmedel 2GP43, Innehåll: 250ml**Beställningsdata**

Ordernummer	088061 250
GTIN	4062406423421
Artikelklass	01K

Beskrivning**Utförande:**

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentgänglåsningarna är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

Typ **2GP43** medelhållfast. Tätar och låser många typer av skruvförband. Hög motståndskraft mot vibrationer. Snabb härdning på ett stort antal järnmetaller. Förhöjd oljekompatibilitet.

Användningsdata:

Låghållfast – kan lätt lossas med normala verktyg. **Medelhållfast** – kan fortfarande lossas med normala verktyg. **Höghållfast** – kan bara lossas med specialverktyg eller genom uppvärmning (>150°C).

OBS!:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

Teknisk beskrivning

Dynamisk viskositet	1500 - 4000 mPas
Påfyllningsvolym	250 ml
minimalt lossningsmoment	15 - 25 Nm

Demontering	med normala verktyg
för gängstorlek M upp till	M36
Hållfasthetsklass	medelhållfast
Flampunkt	100 °C
handfast efter	5 - 15 min
fullhärdat efter	3 - 6 h
Kemisk bas	Metakrylater
Densitet	1,08 g/cm ³
Egenskap	tätande
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Egenskap	vibrationstålig
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
lämpligt för material	metall
temperaturområde	-55 - 180 °C
lagringstemperatur	5 - 23 °C
lämpligt för användningsområde	Gängtätning
lämpligt för användningsområde	oljiga ytor
lämpligt för användningsområde	Universellt användbar
Färg	blå
Form	flytande
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktslag	Gängsäkringsmedel