

Garant GREENPLUS

Fogskarv 6GP38, Innehåll: 250ml**Beställningsdata**

Ordernummer	088069 250
GTIN	4062406423582
Artikelklass	01K

Beskrivning**Utförande:**

Vid tillverkningstekniken fogning sammanfogas två eller flera delar. Vid användning av limmet utnyttjas hela fogytan för ett starkt förband. En hög kraftöverföring och dynamiska belastningar möjliggörs (hög skärhållfasthet).

Typ **6GP38**. Snabbhärdande universalprodukt med mycket hög hållfasthet för statisk skjuvbelastning och dynamisk belastning. För festsättning av kugghjul, remskivor och rotoraxelförband i elmotorer.

OBS!:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

Teknisk beskrivning

Dynamisk viskositet	3000 - 6000 mPas
minimalt lossningsmoment	40 Nm
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Påfyllningsvolym	250 ml
fullhärdat efter	1 - 3 h

Flampunkt	100 °C
Största spaltmått	0,25 mm
lämpligt för material	metall
Färg	grön
lagringstemperatur	5 - 23 °C
lämpligt för användningsområde	Fogskarv
lämpligt för användningsområde	Gängtätning
Kemisk bas	Metakrylater
handfast efter	5 - 15 min
temperaturområde	-55 - 180 °C
för gängstorlek M upp till	M36
Form	flytande
Hållfasthetsklass	höghållfast
Densitet	1,09 g/cm ³
Egenskap	snabbhärdande
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktslag	Fogprodukt