

Garant GREENPLUS

Fogskarv 6GP38, Innehåll: 50ml**Beställningsdata**

Ordernummer	088069 50
GTIN	4062406423575
Artikelklass	01K

Beskrivning**Utförande:**

Vid tillverkningstekniken fogning sammanfogas två eller flera delar. Vid användning av limmet utnyttjas hela fogytan för ett starkt förband. En hög kraftöverföring och dynamiska belastningar möjliggörs (hög skärhållfasthet).

Typ **6GP38**. Snabbhärdande universalprodukt med mycket hög hållfasthet för statisk skjuvbelastning och dynamisk belastning. För festsättning av kugghjul, remskivor och rotoraxelförband i elmotorer.

OBS!:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

Teknisk beskrivning

lämpligt för material	metall
Största spaltmått	0,25 mm
Form	flytande
Flampunkt	100 °C
handfast efter	5 - 15 min

fullhärdat efter	1 - 3 h
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
temperaturområde	-55 - 180 °C
Påfyllningsvolym	50 ml
för gängstorlek M upp till	M36
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Egenskap	snabbhärdande
Färg	grön
Hållfasthetsklass	höghållfast
Densitet	1,09 g/cm ³
Kemisk bas	Metakrylater
lämpligt för användningsområde	Fogskarv
lämpligt för användningsområde	Gängtätning
Dynamisk viskositet	3000 - 6000 mPas
minimalt lossningsmoment	40 Nm
lagringstemperatur	5 - 23 °C
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktslag	Fogprodukt