

Garant**Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM form C 6HX, TiN, M: M2****Beställningsdata**

Ordernummer	139178 M2
GTIN	4045197509062
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.

Toleransklass: ISO 2X/6HX.

Den **innovativa polygonformen** möjliggör många användningsområden. Den **multifunktionella skiktstrukturen** uppnår **maximal livslängd** även i **höghållfasta material**.

Toleransklass: ISO 2X 6HX

Gängstigning: 0,4 mm

totallängd L: 45 mm

Skaftdiameter D_s : 2,8 mm

Skaftfyrkant $\square$: 2,1 mm

Kärnhålsdiameter med riktvärde: 1,85 mm

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	2 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	0,4 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D_s	2,8 mm
Skaftfyrkant $\square$	2,1 mm
totallängd L	45 mm
Kärnhålsdiameter med riktvärde	1,85 mm

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Gängdjup	6 mm
gänga	M2
Beläggning	TiN
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	grön
Produktslag	Rullgängtapp