

Garant**Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM form C 6HX, TiN, M: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	139178 M16
GTIN	4045197509178
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.

Toleransklass: ISO 2X/6HX.

Den **innovativa polygonformen** möjliggör många användningsområden. Den **multifunktionella skiktstrukturen** uppnår **maximal livslängd** även i **höghållfasta material**.

Toleransklass: ISO 2X 6HX

Gängstigning: 2 mm

totallängd L: 110 mm

Skaftdiameter D_s : 12 mm

Skaftfyrkant \square : 9 mm

Kärnhålsdiameter med riktvärde: 15,1 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	2 mm
Gäng- \emptyset	16 mm
Antal skär Z	5
Antal spånspar	5
Skaftdiameter D_s	12 mm
Skaftfyrkant \square	9 mm
totallängd L	110 mm
Kärnhålsdiameter med riktvärde	15,1 mm

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Gängdjup	48 mm
gänga	M16
Beläggning	TiN
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	grön
Produktslag	Rullgängtapp