




Gängskärningschuck, ER-Synchro, HSK-A 63, för ER-spännhylsstorlek: 16



Beställningsdata

Ordernummer	338195 16
GTIN	4062406511081
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

- Med minimal längdkompensering (MLA) tack vare dämpningselement.
- Invändig kylvätsketillförsel upp till 50 bar.
- Förlängd användningstid för gängtappen /-formaren.

Användningsdata:

- I fleroptionsmaskiner med synkronspindel.
- För utjämning av stigningsdifferenser gängtapp – synkronspindel.
- För utjämning av gängtappens stigningstoleranser.

Specialtillbehör:

ER-gängborrningsspänntänger nr 309399 och 309447.

Kylvattenrör för HSK nr 309880.

OBS!:

Avfetta inte synkron-gängchucken.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	110 mm
Gäng-kapacitetsområde	M4 – M12
längdkompensering tryck	0,5 mm
Invändig diameter D ₁	28 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
längdkompensering drag	0,5 mm

fäste	HSK-A 63
Hållare norm	DIN 69882-6
Invändig	ja, med max. 50 bar
Form	A
Produktslag	Gängskärningschuck