


HOLEX**Gängskärningschuck ER-Synchro, Skaft-Ø 25 mm, för ER-spännhylsstorlek: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	338198 25
GTIN	4062406522612
Artikelklass	32P

Beskrivning**Utförande:**

- **Minimale pitudentasa (MLA) vaimennuselementin kautta.**
- **Sisäinen jäähdytysnesteeseen syöttö 50 baariin asti.**
- **Kierretapin / manglaavan kierretapin käyttöiän piteneminen.**

Användningsdata:

- **På fleroptionsmaskiner med synkronspindel.**
- **För utjämning av stigningsdifferenser gängtapp –synkronspindel.**
- **För utjämning av gängtapparnas stigningstoleranser.**

Specialtillbehör:

ER-gängborrningsspäntänger nr 309399 och 309447.

OBS!:

Avfetta inte synkron-gängchucken.

Teknisk beskrivning

längdkompensering tryck	0,5 mm
Gäng-kapacitetsområde	M6 – M20
längdkompensering drag	0,5 mm
Utvändig-Ø D	45 mm
Invändig diameter D ₁	42 mm
utkragningslängd A-mått	110 mm
fäste	Skaft-Ø 25 mm

Hållare norm	DIN 1835 B, E
Invändig	ja, med max. 50 bar
Produktslag	Gängskärningschuck