



## Polyuretanslangsans High Vis med säkerhetskoppling av stål eSafe Ø 8×12 mm, Effektiv slanglängd: 5m



### Beställningsdata

Ordernummer	080246 5
GTIN	7391390442215
Artikelklass	08A

### Beskrivning

#### Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig polyuretanslang med bra återullningskraft. Slangsans i signalfärg grön (High-visible).

#### leveransinnehåll:

Inklusive **säkerhets**-snabbkoppling av stål och stål-nippel.

### Teknisk beskrivning

utvändig slang-Ø	12 mm
Effektiv slanglängd	5 m
Anslutning slangnippel	1/4 tum
Färg	grön
Invändig slang-Ø	8 mm
Maximalt arbetstryck	16 bar
Produktslag	Slang

---

## Tillbehör

Nippel med utvändig gänga Sats i 5 delar Utvändig  
anslutningsgänga 1/2 tum

080290 1/2

Säkerhetskoppling utvändiga gängor Utvändig  
anslutningsgänga 1/2 tum

080285 1/2